

SCARLETT
ENGLAND

QUARTZ CLOCK
Instruction manual
КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ
Руководство по эксплуатации

**SC-830, SC-831, SC-832, SC-833,
SC-834, SC-835, SC-836, SC-837,
SC-838, SC-839, SC-840,
SC-841, SC-842**

REPLACEMENT OF BATTERIES

- One AA 1.5 V battery is used in your quartz clock. It is best to use nickel-cadmium batteries that have long service life.
- Open battery compartment lid.
- Place the battery according to a battery polarity.

HOW TO USE

- Set time by turning setting time wheel.
- Set the alarm time by turning alarm clock wheel and set the “On/Off” switch to “On” position.
- Beep alarm works until switched off. To switch alarm set the “On/Off” switch to “Off” position.

SNOOZE CONTROL

- The Snooze button allows the user an extra sleep time of about 9 minutes after the alarm is switched on at the preset wake up time. This can be repeated up to 5 times. By pressing the SNOOZE button illumination of clock-face lights up simultaneously.

EXTRA FEATURES

- Original design.
- Reliable movement.
- Enlarged clock-face.
- Night light.
- Beep alarm works until switched off.
- Snooze function.
- Gradually increasing volume and intensity of signal.
- Easy replacing the batteries.
- One AA 1.5 V battery (not included).

SPECIFICATION

Batteries	Type AA 1.5 Volts
Net/ Gross Weight: SC-830 SC-831 SC-832 SC-833 SC-834 SC-835 SC-836 SC-837 SC-838 SC-839 SC-840 SC-841 SC-842	0.13 kg / 0.18 kg 0.13 kg / 0.18 kg 0.18 kg / 0.26 kg 0.18 kg / 0.26 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg 0.15 kg / 0.22 kg
Gift box dimensions (L x W x H): SC-830 SC-831 SC-832 SC-833 SC-834 SC-835 SC-836 SC-837 SC-838 SC-839 SC-840 SC-841 SC-842	105 x 46 x 107 mm 105 x 46 x 107 mm 160 x 45 x 108 mm 176 x 46 x 108 mm 125 x 45 x 120 mm 150 x 45 x 125 mm 133 x 51 x 95 mm 91 x 50 x 130 mm 133 x 51 x 95 mm 91 x 50 x 130 mm 112 x 53 x 127 mm 119 x 48 x 116 mm 117 x 50 x 113 mm

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

- В данных кварцевых часах используется одна батарейка типа АА 1.5 Вольт. Рекомендуется использовать никель-кадмиевые батарейки, имеющие более длительный срок службы и лучше защищенные от коррозии вследствие протекания.
- Откройте крышку отсека для элементов питания.
- Установите батарейку в соответствии с полярностью, указанной на внутренней стороне крышки отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШИХ ЧАСОВ

- Правильное время Вы можете установить колесиком установки времени.
- Время включения будильника установите колесиком будильника, затем установите переключатель будильника в положение “On”.
- Сигнал будильника работает до его выключения. Чтобы выключить будильник, установите переключатель будильника в положение “Off”.

КНОПКА SNOOZE

- Используя кнопку SNOOZE, Вы можете добавить около 9 минут к времени сна после автоматического включения будильника. Данную операцию Вы можете повторять до 5 раз. При нажатии на кнопку SNOOZE одновременно загорается подсветка циферблата.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШИХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

- Оригинальный дизайн.
- Надежный часовой механизм.
- Увеличенный циферблат.
- Подсветка циферблата для удобства пользования в ночное время.
- Сигнал будильника работает до его выключения.
- Кнопка прерывания сигнала.
- Постепенно нарастающая громкость и интенсивность сигнала будильника.
- Легкость замены батарей.
- Работа от одной батареи типа АА 1.5 Вольт (не включена в комплект).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания	Тип АА 1,5 Вольт
Вес нетто/ брутто:	
SC-830	0.13 кг / 0.18 кг
SC-831	0.13 кг / 0.18 кг
SC-832	0.18 кг / 0.26 кг
SC-833	0.18 кг / 0.26 кг
SC-834	0.15 кг / 0.22 кг
SC-835	0.15 кг / 0.22 кг
SC-836	0.15 кг / 0.22 кг
SC-837	0.15 кг / 0.22 кг
SC-838	0.15 кг / 0.22 кг
SC-839	0.15 кг / 0.22 кг
SC-840	0.15 кг / 0.22 кг
SC-841	0.15 кг / 0.22 кг
SC-842	0.15 кг / 0.22 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш):	
SC-830	105 x 46 x 107 мм
SC-831	105 x 46 x 107 мм
SC-832	160 x 45 x 108 мм
SC-833	176 x 46 x 108 мм
SC-834	125 x 45 x 120 мм
SC-835	150 x 45 x 125 мм
SC-836	133 x 51 x 95 мм
SC-837	91 x 50 x 130 мм
SC-838	133 x 51 x 95 мм
SC-839	91 x 50 x 130 мм
SC-840	112 x 53 x 127 мм
SC-841	119 x 48 x 116 мм
SC-842	117 x 50 x 113 мм